




## Turvaliitin Stream-Line, Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta): 11 mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	080297 11
GTIN	7391390285331
Tuoteluokka	08A

### Kuvaus

#### Malli:

**Teräksisillä paineilimillä** on monia etuja perinteisiin messinkiliittimiin verrattuna:

- **Helppo käyttö yhdellä kädellä ja vähäisellä voimalla.**
- **Korkea läpivirtausnopeus ja vähäinen painehäviö.**
- **Pitkäikäinen laadukkaiden pintojen ja karkaistujen komponenttien ansiosta, tiukat valmistustoleranssit.**
- **Taloudellinen – maksaa itsensä takaisin enintään 2 vuodessa.**

**eSafe-turvaliitin** ISO-standardin 4414 ja EN 983 mukainen. Ensin ilmaus ja sen jälkeen irrotus (ei paineiskua). Uusi, helpompi käyttö yhdellä kädellä.

Virtaama: 2250 l/min., käyttöpaine enintään 16 baaria.

Stream-Line-letkusovitin, johon letku on helppo kiinnittää kierremutterilla ilman letkunkiristintä.

#### Käyttö:

Tehon nostamiseen, taloudellisuuden parantamiseen ja teollisuuden paineilmalaitteiden turvallisuuden parantamiseen.

#### Huomautus:

**CEJN-sarja 320 vastaa eurooppalaista standardia 7.6 (nimellis-Ø 7,6 mm, Euro-Profil) ja on yhteensopiva kaikkien yleisimpien järjestelmien kanssa.**

### Tekninen kuvaus

Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta)	11 mm
Tuotetyppi	Liitäntä

