


**Garant****CNMG 09T304, Laji: HB7210-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250150 HB7210-1
GTIN	4062406058869
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CNMG 09T304 HB7210-1 Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

### Tekninen kuvaus

Laji	HB7210-1
lastunmurtaja	GM
Syöttö $f$	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	K
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä