

Garant**CNMG 120412, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250160 HB7210-1
GTIN	4062406058906
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120412 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Laji	HB7210-1
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	GM

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä