


Garant**CNMG 120404, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250156 HB7210-1
GTIN	4062406058883
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120404 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7210-1
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	K

lastunmurtaja	GM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä