

**Garant****CNMG 120416, Laji: HB7210-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250162 HB7210-1
GTIN	4062406058920
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 120416 HB7210-1 Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

## Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Nirkon säde	1,6 mm
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM

lastunmurtaja	GM
Laji	HB7210-1
Pääkäyttöalue	K
Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä