

Garant**CNMA 120408, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250165 HB7210-1
GTIN	4062406058937
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMA 120408 HB7210-1 Laji: HB7210-1

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mmSyöttö f : 0,3 - 0,7 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	K

Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Laji	HB7210-1
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMA 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä