

**Garant****CNMG 120408, Laji: HB7210-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250322 HB7210-1
GTIN	4062406058944
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CNMG 120408 HB7210-1 Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 6,5 mm
lastunmurtaja	GG
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
Pääkäyttöalue	K
Syöttö $f$	0,32 - 0,8 mm/kierr,

Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7210-1
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä