

Garant**CNMG 120412, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250324 HB7210-1
GTIN	4062406058951
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120412 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GG
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,32 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,32 - 0,8 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	K
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Lastuava aine	KM
Laji	HB7210-1

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
lastunmurtaja	GG
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä