


Garant**CNMG 160612, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250336 HB7210-1
GTIN	4062406058975
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 160612 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GG
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,32 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,2 mm
lastunmurtaja	GG
Syöttö f	0,32 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Laji	HB7210-1

Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 160612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä