

Garant**CNMG 120416, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250328 HB7210-1
GTIN	4062406058968
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

CNMG 120416 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GG
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,32 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,32 - 0,8 mm/kierr,
lastunmurtaja	GG
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Laji	HB7210-1
Nirkon säde	1,6 mm

Pääkäyttöalue	K
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120416
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä