

Garant**DNMG 110404, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250752 HB7210-1
GTIN	4062406058999
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 110404 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
lastunmurtaja	GM
Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	0,4 mm
Laji	HB7210-1

Pääkäyttöalue	K
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys a _p	0,4 - 6,5 mm
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä