

Garant**DNMG 150608, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	250762 HB7210-1
GTIN	4062406059019
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DNMG 150608 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Pääkäyttöalue	K
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	GM
Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuava aine	KM

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Laji	HB7210-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä