

**Garant****DNMG 110408, Laji: HB7210-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	250754 HB7210-1
GTIN	4062406059002
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DNMG 110408 HB7210-1 Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
Laji	HB7210-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	GM
Pääkäyttöalue	K
Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 110408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä