


Garant**SNMA 120408, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251225 HB7210-1
GTIN	4062406059057
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMA 120408 HB7210-1 Nirkon säde: 0,8 mm
Laji: HB7210-1
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Laji	HB7210-1
Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a _p	0,4 - 6,5 mm
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä