

**Garant****DNMG 150608, Laji: HB7210-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	250862 HB7210-1
GTIN	4062406059026
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

DNMG 150608 HB7210-1 Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Pääkäyttöalue	K
Laji	HB7210-1
Syöttö $f$	0,32 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM

Nirkon säde	0,8 mm
lastunmurtaja	GG
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	DNMG 150608
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä