


**Garant****SNMG 120408, Laji: HB7210-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251224 HB7210-1
GTIN	4062406059040
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 120408 HB7210-1 Nirkon säde: 0,8 mm  
Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GM  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
Pääkäyttöalue	K
lastunmurtaja	GM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö $f$	0,3 - 0,7 mm/kierr,

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7210-1
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,4 - 6,5 mm
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä