


Garant**SNMG 150612, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251330 HB7210-1
GTIN	4062406059095
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SNMG 150612 HB7210-1 Nirkon säde: 1,2 mm
Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GG
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,32 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuava aine	KM
Laji	HB7210-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Syöttö f	0,32 - 0,8 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	K
lastunmurtaja	GG
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 150612
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä