


**Garant****SNMG 190616, Laji: HB7210-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	251336 HB7210-1
GTIN	4062406059101
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

SNMG 190616 HB7210-1 Nirkon säde: 1,6 mm  
Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GG  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,32 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

## Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,32 - 0,8 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	K
Laji	HB7210-1
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	GG

Nirkon säde	1,6 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä