

Garant**WNMG 080408, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252070 HB7210-1
GTIN	4062406059156
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080408 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7210-1
Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Pääkäyttöalue	K
lastunmurtaja	GM
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä