

Garant**WNMG 080404, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMG 080404 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mm
Syöttö f : 0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
lastunmurtaja	GM
Lastuava aine	KM
Laji	HB7210-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely

Lastuamissyvyys a _p	0,4 - 6,5 mm
Pääkäyttöalue	K
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080404
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä