

Garant**TNMA 160408, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251546 HB7210-1
GTIN	4062406059125
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

TNMA 160408 HB7210-1 Laji: HB7210-1

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mmSyöttö f : 0,3 - 0,7 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Pääkäyttöalue	K
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HB7210-1
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm

Nirkon säde	0,8 mm
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä