

**Garant****WNMG 060408, Laji: HB7210-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252064 HB7210-1
GTIN	4062406059132
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WNMG 060408 HB7210-1 Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

## Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö $f$	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
lastunmurtaja	GM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 6,5 mm

Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
Laji	HB7210-1
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 060408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä