

**Garant****TNMG 160408, Laji: HB7210-1****Tilaustiedot**

Tilausnumero	251544 HB7210-1
GTIN	4062406059118
Tuoteluokka	21G

**Kuvaus**

TNMG 160408 HB7210-1 Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

**Tekninen kuvaus**

Syöttö $f$	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Laji	HB7210-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	GM
Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,8 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
Pääkäyttöalue	K
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	TNMG 160408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä