


Garant**SNMG 120412, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	251326 HB7210-1
GTIN	4062406059088
Tuoteluokka	21G

Tekninen kuvaus

Nirkon säde	1,2 mm
Laji	HB7210-1
Pääkäyttöalue	K
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Syöttö f	0,32 - 0,8 mm/kierr,
lastunmurtaja	GG
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Pinnoitus	TiCN

ISO-koodi-kääntöterä	SNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	8
Tuotetyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä