

Garant**WNMA 080408, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	252076 HB7210-1
GTIN	4062406059170
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

WNMA 080408 HB7210-1 Laji: HB7210-1

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,4 - 6,5 mmSyöttö f : 0,3 - 0,7 mm/kierr,Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,4 - 6,5 mm
Pääkäyttöalue	K
Lastuava aine	KM
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	HB7210-1
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	WNMA 080408
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä