


**Garant****CC.T 09T308, Laji: HB7210-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260152 HB7210-1
GTIN	4062406059217
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 09T308 HB7210-1 Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

### Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
Pääkäyttöalue	K
Nirkon säde	0,8 mm
Syöttö $f$	0,1 - 0,25 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuava aine	KM

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	GM
Laji	HB7210-1
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä