

**Garant****WNMG 080412, Laji: HB7210-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	252072 HB7210-1
GTIN	4062406059163
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

WNMG 080412 HB7210-1 Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,3 - 0,7 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

## Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	K
Nirkon säde	1,2 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	HB7210-1
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys $a_p$	0,4 - 6,5 mm

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
lastunmurtaja	GM
Syöttö f	0,3 - 0,7 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	WNMG 080412
Vaihtojen/terien lukumäärä	6
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä