


**Garant****CC.T 09T304, Laji: HB7210-1**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	260150 HB7210-1
GTIN	4062406059200
Tuoteluokka	21G

## Kuvaus

CC.T 09T304 HB7210-1 Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

## Tekninen kuvaus

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Pääkäyttöalue	K
Laji	HB7210-1
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
lastunmurtaja	GM

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Syöttö f	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 09T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä