

Garant**DC.T 11T304, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 11T304 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	HB7210-1
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Koneistusehto	jatkuva
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	GM
Nirkon säde	0,4 mm

Syöttö f	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T304
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä