

**Garant****DC.T 11T308, Laji: HB7210-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260464 HB7210-1
GTIN	4062406059262
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

DC.T 11T308 HB7210-1 Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

### Tekninen kuvaus

Nirkon säde	0,8 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Laji	HB7210-1
Koneistusehto	jatkuva
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm

Syöttö f	0,1 - 0,25 mm/kierr,
lastunmurtaja	GM
Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	K
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 11T308
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä