


**Garant****CC.T 120408, Laji: HB7210-1**

### Tilaustiedot

Tilausnumero	260160 HB7210-1
GTIN	4062406059224
Tuoteluokka	21G

### Kuvaus

CC.T 120408 HB7210-1 Laji: HB7210-1  
lastunmurtaja: GM  
Toleranssi: M  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 100 - 450 m/min

### Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	K
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Syöttö $f$	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	100 - 450 m/min

lastunmurtaja	GM
Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	0,2 - 2,5 mm
Laji	HB7210-1
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	CCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä