

Garant**DC.T 070204, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

DC.T 070204 HB7210-1 Laji: HB7210-1
lastunmurtaja: GM
Toleranssi: M
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,1 - 0,25 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 100 - 450 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	K
Syöttö f	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Nirkon säde	0,4 mm
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
lastunmurtaja	GM

Koneistusehto	jatkuva
Lastuamissyvyys a _p	0,2 - 2,5 mm
Laji	HB7210-1
Lastuava aine	KM
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	DCMT 070204
Vaihtojen/terien lukumäärä	2
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä