

Garant**DC.T 070202, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

| | |
|--------------|-----------------|
| Tilausnumero | 260449 HB7210-1 |
| GTIN | 4062406059231 |
| Tuoteluokka | 21G |

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Koneistusehto | jatkuva |
| Lastuamissyvyys a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely |
| Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö | 100 - 450 m/min |
| Laji | HB7210-1 |
| Lastuava aine | KM |
| Pääkäyttöalue | K |
| lastunmurtaja | GM |
| Nirkon säde | 0,2 mm |
| Syöttö f | 0,1 - 0,25 mm/kierr, |
| Pinnoitus | TiCN |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 070202 |
| Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 |
| Toleranssi | M |
| Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |