


Garant**SC.T 120408, Laji: HB7210-1**

Tilaustiedot

Tilausnumero	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Tuoteluokka	21G

Kuvaus

SC.T 120408 HB7210-1 Nirkon säde: 0,8 mm

Laji: HB7210-1

lastunmurtaja: GM

Toleranssi: M

Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm

Syöttö f : 0,1 - 0,25 mm/kierr,

Tekninen kuvaus

Syöttö f	0,1 - 0,25 mm/kierr,
Pääkäyttöalue	K
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	GM
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	100 - 450 m/min
Koneistusehto	jatkuva

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Laji	HB7210-1
Pinnoitus	TiCN
ISO-koodi-kääntöterä	SCMT 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Toleranssi	M
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä