

**PU-kudosletku, sininen, Pituus 25 m, Letkun sisä-Ø (nimellismitta): 11 mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	080221 11
GTIN	7391390094667
Tuoteluokka	08A

**Kuvaus****Malli:**

Erittäin kevyt, taipuisa ja hankauksenkestävä PU-letku. Erinomainen kestävyys öljyä, liuottimia ja vedettäviä liuoksia vastaan. Käyttöpaine 16 baaria

Polyesterikuituvahvisteinen letku. Lämpötila-alue -15 °C... +60 °C.

**Tekninen kuvaus**

Suurin käyttöpaine	16 bar
letkun pituus	25 m
Materiaali	PU-kudosletku
Letkun sisä-Ø (nimellismitta)	11 mm
Letkun ulko-Ø	16 mm
Väri	sininen
Tuotenimen määrite	Pituus 25 m
Tuotetyyppi	Letku

---

## Tarvikkeet

TurvaliitinStream-Line Letkuliitännän sisä-Ø (nimellismitta)  
11 mm

---

080297 11