

**CNMG 120404 Wiper, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250103 CA025P
GTIN	4960664863174
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 120404 Wiper CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: WP  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 105 - 435 m/min

**Tekninen kuvaus**

Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamissyvyys $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Lastuava aine	KM
Syöttö $f$	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Laji	CA025P
Pääkäyttöalue	P

Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	105 - 435 m/min
lastunmurtaja	WP
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä