

Garant**Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 25/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260611 25/06
GTIN	4062406059347
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Neutraalien pidinten kokonaispituus L	150 mm
Neutraalien pidinten toimintaleveys L ₄	15,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 15
Neutraalien pidinten ulottuma L ₁	12,4 mm
Varren koko	25 mm
ISO-koodi pidin	SRDCN 2525M06
Terän koko	6 mm
Sopiva kääntöterä	RC.T 0602
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Neutraali
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili TX8	674248 TX8
Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 15	269028 15
Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659957 500