

Kääntöteränpidin, Neutraali, Varren/terän koko: 20/06mm



Tilaustiedot

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 260611 20/06 |
| GTIN | 4062406059330 |
| Tuoteluokka | 21T |

Tekninen kuvaus

| | |
|---|---------------------------------|
| Terän koko | 6 mm |
| Neutraalien pidinten toimintaleveys L_4 | 13 mm |
| Neutraalien pidinten ulottuma L_1 | 12,4 mm |
| Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 15 |
| ISO-koodi pidin | SRDCN 2020K06 |
| Neutraalien pidinten kokonaispituus L | 125 mm |
| Varren koko | 20 mm |
| Sopiva kääntöterä | RC.T 0602 |
| Standardi | Tehdasnormi |
| Käyttötapa | Neutraali |
| Sisäjähdytys | ei |
| Asetuskulma κ | 30 astetta |
| Käyttö | Tasosorvaus |
| Käyttö | Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
| Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Kääntöterä-ruuvisarja Tyyppi 15

269028 15

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500