

**CNMG 120404, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250102 CA025P
GTIN	4960664857180
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120404 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PQ
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 105 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Laji	CA025P
Nirkon säde	0,4 mm
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
lastunmurtaja	PQ
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm
Pääkäyttöalue	P

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	105 - 435 m/min
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä