

**CNMG 120404, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250210 CA025P
GTIN	4960664863440
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120404 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Laji	CA025P
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm
Nirkon säde	0,4 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pääkäyttöalue	P

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
lastunmurtaja	PS
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120404
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä