

**CNMG 120408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120408 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PS
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA025P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta

Nirkon säde	0,8 mm
Lastuava aine	KM
Lastuamissyvyys a _p	1 - 3,5 mm
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä