

**CNMG 120408 Wiper, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250105 CA025P
GTIN	4960664863181
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120408 Wiper CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: WP
Lastuamissyvyys a_p : 0,2 - 2,5 mm
Syöttö f : 0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 105 - 435 m/min

Tekninen kuvaus

Pääkäyttöalue	P
Laji	CA025P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
lastunmurtaja	WP
Lastuava aine	KM
Syöttö f	0,13 - 0,4 mm/kierr,
Lastuamissyvyys a_p	0,2 - 2,5 mm

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta-viimeistely
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	105 - 435 m/min
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä