

**CNMG 120412, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250214 CA025P
GTIN	4960664863464
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120412 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PS
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 3,5 mm
Syöttö f : 0,15 - 0,35 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuava aine	KM
Nirkon säde	1,2 mm
Lastuamissyvyys a_p	1 - 3,5 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Laji	CA025P

Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
lastunmurtaja	PS
Syöttö f	0,15 - 0,35 mm/kierr,
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä