

**CNMG 120408 Wiper, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250213 CA025P
GTIN	4960664863235
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 120408 Wiper CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: WQ  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 3,5 mm  
Syöttö  $f$ : 0,15 - 0,35 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 420 m/min

**Tekninen kuvaus**

Pääkäyttöalue	P
lastunmurtaja	WQ
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	CA025P
Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 3,5 mm
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 420 m/min
Syöttö $f$	0,15 - 0,35 mm/kierr,

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Rouhinta
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä