

**CNMG 120408, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250371 CA025P
GTIN	4960664863648
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 120408 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 10 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

lastunmurtaja	PH
Nirkon säde	0,8 mm
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Laji	CA025P
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min

Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120408
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä