

**Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 12/06mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	260606 12/06
GTIN	4062406059385
Tuoteluokka	21T

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi pidin	SRGCR/L 1212F06
Pään pituus L <sub>1</sub>	13,6 mm
Kokonaispituus L	80 mm
Terän koko	6 mm
Varren koko	12 mm
Sopiva kääntöterä	RC.T 0602
Toimintaleveys L <sub>4</sub>	16 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

---

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili  
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys  
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500