

Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 16/06mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	260606 16/06
GTIN	4062406059392
Tuoteluokka	21T

Tekninen kuvaus

Terän koko	6 mm
Sopiva kääntöterä	RC.T 0602
Varren koko	16 mm
Kokonaispituus L	100 mm
Pään pituus L ₁	13,6 mm
Toimintaleveys L ₄	20 mm
Kääntöterä-ruuvisarja	269028 22
ISO-koodi pidin	SRGCR/L 1616H06
Standardi	Tehdasnormi
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	ei
Asetuskulma κ	30 astetta
Käyttö	Tasosorvaus
Käyttö	Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi	Kääntöteränpidin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx®-ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx®-profiili
TX8

674248 TX8

Momenttiruuvinväänninasteikko, vaihtoteräkiinnitys
Suurin kiristysmomentti 500 cNm

659957 500