

**CNMG 190616, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250384 CA025P
GTIN	4960664863723
Tuoteluokka	25E

Kuvaus

CNMG 190616 CA025P Laji: CA025P
lastunmurtaja: PH
Lastuamissyvyys a_p : 1 - 10 mm
Syöttö f : 0,25 - 0,8 mm/kierr,
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö: 70 - 420 m/min

Tekninen kuvaus

Lastuamissyvyys a_p	1 - 10 mm
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Lastuamisnopeus v_c pääkäyttö	70 - 420 m/min
Nirkon säde	1,6 mm
Pääkäyttöalue	P
Lastuava aine	KM
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely

Laji	CA025P
Syöttö f	0,25 - 0,8 mm/kierr,
lastunmurtaja	PH
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190616
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä