

**CNMG 120412, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250372 CA025P
GTIN	4960664863655
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 120412 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: PH  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 420 m/min

**Tekninen kuvaus**

viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Lastuava aine	KM
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 420 m/min
Pääkäyttöalue	P
Syöttö $f$	0,25 - 0,8 mm/kierr,
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Nirkon säde	1,2 mm

Lastuamissyvyys a <sub>p</sub>	1 - 10 mm
lastunmurtaja	PH
Laji	CA025P
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 120412
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä