

**CNMG 190612, Laji: CA025P****Tilaustiedot**

Tilausnumero	250383 CA025P
GTIN	4960664863716
Tuoteluokka	25E

**Kuvaus**

CNMG 190612 CA025P Laji: CA025P  
lastunmurtaja: PH  
Lastuamissyvyys  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Syöttö  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/kierr,  
Lastuamisnopeus  $v_c$  pääkäyttö: 70 - 420 m/min

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	KM
Pääkäyttöalue	P
Koneistusehto	kevyesti hakkaava
Laji	CA025P
viimeistely-/rouhinta-järjestys	Viimeistely
Nirkon säde	1,2 mm
Syöttö $f$	0,25 - 0,8 mm/kierr,

Lastuamissyvyys $a_p$	1 - 10 mm
lastunmurtaja	PH
Lastuamisnopeus $v_c$ pääkäyttö	70 - 420 m/min
Pinnoitus	CVD
ISO-koodi-kääntöterä	CNMG 190612
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä